

Nous disposons également de différents systèmes de sélection permettant d'effectuer des coupures granulométriques.

EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE



TAMISAGE

Caractéristiques

En voie sèche ou humide

Toiles de tamis disponibles : 25 μm à 3.15 mm

EQUIPEMENTS INDUSTRIELS



CLASSIFIEUR

Caractéristiques

Fonctionnement en voie humide

Coupure granulométrique minimum à 5 μm

Granulométrie maximum de la poudre initiale = 100 μm

Utilisable seul ou en combinaison avec le [broyeur microbilles](#)



TAMISAGE

Caractéristiques

Fonctionnement en voie sèche ou humide

Assisté par vibration pneumatique

Toiles de tamis disponibles : de 45 à 400 μm

Diamètre des tamis = 440 mm