

Nous disposons également de différents systèmes de sélection permettant d'effectuer des coupures granulométriques.

EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE




TAMISAGE

Caractéristiques

En voie sèche ou humide
Toiles de tamis disponibles : 25 μm à 3.15 mm

EQUIPEMENTS INDUSTRIELS



CLASSIFIEUR

Caractéristiques

Fonctionnement en voie humide
Coupure granulométrique minimum à 5 μm
Granulométrie maximum de la poudre initiale = 100 μm
Utilisable seul ou en combinaison avec le [broyeur microbilles](#)



TAMISAGE

Caractéristiques

Fonctionnement en voie sèche ou humide
Assisté par vibration pneumatique
Toiles de tamis disponibles : de 45 à 400 μm
Diamètre des tamis = 440 mm